

Funkuhrmodul₄₀₀₀ für ÖKotemp₄₀₀₀

Funktionsübersicht für Funkuhrmodul „alt“ bzw. „neu“


KUNDENINFORMATION

Diese Information ist nur bei einem **Austausch** des **Funkuhrmoduls**, des **Klemmenblocks Analog/Digital** oder des **Prozessorteils** von Bedeutung. Nachfolgend finden Sie eine Übersichtstabelle, aus der Sie die relevanten Informationen entnehmen können

DEFINITION

Prozessorteil „alt“:
Prozessorteil „neu“:

Version V2.02 oder niedriger
Version V2.03 oder höher



Klemmenblock Analog/Digital „alt“:

2xLED grün
oder
LED-Block 4fach




Klemmenblock Analog/Digital „neu“:

1xLED grün

Funkuhrmodul „alt“
Funkuhrmodul „neu“

Abstand der LED rot = 31mm
Abstand der LED rot = 22mm
(Aufkleber: V5.1)



FUNKTIONS-TABELLE

Prozessorteil	Klemmenblock Analog / Digital	Funkuhrmodul	Funktion
neu	alt	alt	ja
neu	alt	neu	nein
neu	neu	alt	ja
neu	neu	neu	ja
alt	alt	alt	ja
alt	alt	neu	nein
alt	neu	alt	ja
alt	neu	neu	nein